

YBD-RA

- Vid installation av sockelsirener med utanpåliggande kablage
- Innehåller ingen elektronik



Hochiki's detektorer använder det unika "High Performance Chamber Technology" för rökdetektorkammaren. Detta ger en mycket säker och stabil detektering med säkerställda fellarm.

Kammaren är så konstruerad att det bara är själva kammarelementet som behöver bytas ut vid smutsig detektor vilket ger en överlägsen driftekonomi.



Förhöjningsring YBD-RA

YBD-RA är en förhöjningsring till standardsockeln YBN-R/3/WHT.

Förhöjningsringen kan används vid installationer där utanpåliggande kablage förekommer.

T.ex. när utanpåliggande kablage förekommer samt att sockelsirenen YBO-BS/BSB2 skall monteras behövs förhöjningsringen för att sockelsirenen ska kunna vridas på plats.

Sockelsirener:

YBO-BS / Sockelsiren (Basesounder)



YBO-BSB2 / Sockelsiren med blyxtljus (Basesounder becon)

Tekniska data

- Artikel: YBD-RA/WHT
- Kompatibel sockel YBN-R/3/WHT
- Kabeltjocklek: 2,5 mm²
- Maximal luftfuktighet: 95% ej kondenserande
- Färg: Vit
- Mått: 110 x 16 mm (diameter x höjd)
- Vikt: 27 g

Inkoppling

Klipp bort "knock-outs" kabelgenomföringar i förhöjningsringen och dra igenom slingkabeln. Montera sockel YBN-R/3/WHT ovanpå förhöjningsringen och skruva förhöjningsring och sockel mot taket.



CPD

EN

Utfärdare

Namn YBD-RA v500

Datum 2015-12-01

Version 5,00